

Garant
Boorstangenset HM, rechts

Bestelgegevens

Bestelnummer	260018
GTIN	4045197651938
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

ISO-code houder	E10K SCLCR/L06
ISO-code houder	E08K SCLCR/L06
ISO-code houder	E12M SCLCR/L06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
Spanhoogte L ₂	7,6 mm
Spanhoogte L ₂	9,6 mm
Spanhoogte L ₂	11,5 mm

Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang HM Schacht-Ø / plaatafmeting 12/06 mm	260016 12/06
Boorstang HM Schacht-Ø / plaatafmeting 10/06 mm	260016 10/06
Boorstang HM Schacht-Ø / plaatafmeting 8/06 mm	260016 8/06