

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Plaatafmeting	6 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
ISO-code houder	AH10K SCLCR/L06
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500