


Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s : 10 mm

ISO-code houder: A10L SCLCR/L06

Instelhoek κ : 95 graden

geschikte wisselplaat: CC.. 0602..

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 12 mm

Middenverplaatsing L_3 : 6 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6 mm
Wisselplaatschroef	269022 2
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A10L SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm

Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef	269405
Spanschroef Type 2	269022 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8