

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Middenverplaatsing L_3	10 mm
ISO-code houder	E16R SCLCR/L09
Koplengte L_1	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	15,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500