

Garant**eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Voordeel:

Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.

Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2025X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 46 mm

Totale lengte L: 105 mm

Onderlegplaat: 259031 30

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 30
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Klemstuk	259038 7
Koplengte L ₁	46 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2025X15
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	105 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat	259272
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat	259167
Onderlegplaat Type 30	259031 30
Spanklemstuk Type 7	259038 7
Spanklemstuk	259351

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15