

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
ISO-code houder	AH1012K SCLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte $L_4$	10 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	14 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Koplengte $L_1$	38 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500