

**CNMM 120412, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 120412 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PX

Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm

Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PX
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien