

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/06mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 260022 1216/06 |
| GTIN | 4045197652041 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Halsbreedte L ₄ | 12 mm |
| Plaatafmeting | 6 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 |
| Koplengte L ₁ | 50 mm |
| geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. |
| Minimale voorboor-Ø D _{min} | 18 mm |
| Middenverplaatsing L ₃ | 9 mm |
| ISO-code houder | AH1216M SCLCR/L06 |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Spanhoogte L ₂ | 15 mm |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Schacht-Ø D _s | 16 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnendraaidiepte tot | 5×D |
| Snijmateriaal | HSS |
| Inwendige koeling | ja |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Wisselplaatschroevenset Type 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |