

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Middenverplaatsing L_3	12 mm
Plaatafmeting	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	23 mm
ISO-code houder	E20S SCLCR/L09
Koplengte L_1	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	19 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500