

Garant**Boorstangenset HM, links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260019
GTIN	4045197651945
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	E08K SCLCR/L06
ISO-code houder	E10K SCLCR/L06
ISO-code houder	E12M SCLCR/L06
Spanhoogte L ₂	7,6 mm
Spanhoogte L ₂	9,6 mm
Spanhoogte L ₂	11,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	8 mm

Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang HM Schacht-Ø / plaatafmeting 8/06 mm	260017 8/06
Boorstang HM Schacht-Ø / plaatafmeting 10/06 mm	260017 10/06
Boorstang HM Schacht-Ø / plaatafmeting 12/06 mm	260017 12/06