

Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PDJNR/L 2020H15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 41 mm

Totale lengte L: 100 mm

Onderlegplaat: 259031 13

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 13
Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboom	259015 5
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..

ISO-code houder	PDJNR/L 2020H15
Veer	259046 1
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte L ₁	41 mm
Kniehefboomschroef	259018 5
Totale lengte L	100 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 5	259015 5
Onderlegplaat Type 13	259031 13
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom-schroef Type 5	259018 5
Veer Type 1	259046 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500