


Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s : 16 mm

ISO-code houder: A16Q SCLCR/L09

Instelhoek κ : 95 graden

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 18 mm

Middenverplaatsing L_3 : 9 mm

Technische beschrijving

ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
Plaatafmeting	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Wisselplaatschroef	269022 3
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm

Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269406
Spanschroef Type 3	269022 3
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15