

Garant**Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2525M15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 46 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 29

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M15
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Koplengte L ₁	46 mm
Klemstuk	259038 7
Schachtgrootte	25 mm

Plaatafmeting	15 mm
Onderlegplaat	259031 29
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanklemstuk	259350
Spanklemstuk Type 7	259038 7
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk	259351
Onderlegplaat Type 29	259031 29
Spanklemstuk Type 6	259038 6
Onderlegplaat	259271