

Garant
Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	AH16Q SCLCR/L09
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500