


KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 28-010

Bestelgegevens

Bestelnummer	236607 28-010
GTIN	4047109187672
Artikelklasse	24R

Omschrijving
Opmerking:

Niet op de binnensnij-kanten van de volboor gebruiken!

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: SOGX 09T308-01

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,13 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	28-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOGX 09T308-01
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snij-kanten	4
Soort	BK6115
Type	GG(G)
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
nat maximaal	geschikt		