

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	10 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 1010E06
Koplengte L <sub>1</sub>	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Totale lengte L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22