

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0410/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	24 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Middenverplaatsing L ₃	2,5 mm
Halsbreedte L ₄	4 mm
Plaatafmeting	3 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 13
ISO-code houder	AH0410H SCLCR/L03
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 13	269028 13
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500