

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	AH1216M SCLCR/L06
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Plaatafmeting	6 mm
Halsbreedte L ₄	12 mm
Koplengte L ₁	50 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D _{min}	18 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500