

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schroef voor onderlegplaat	259025 10
Plaatafmeting	15 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengthe L <sub>1</sub>	35 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
ISO-code houder	DDJNR/L 2020K15
Onderlegplaat	259031 28
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Onderlegplaat Type 28	259031 28
Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemstukunit Type 2	259035 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500