

**Garant**
**eco-klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

**Callout:**

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PDJNR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 25 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 33 mm

Totale lengte L: 92 mm

Onderlegplaat: 259031 12

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Plaatafmeting	11 mm

Veer	259046 2
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Kniehefboom	259015 4
Kniehefboomschroef	259018 4
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-code houder	PDJNR/L 2020X11
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 12
Totale lengte L	92 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Veer Type 2	259046 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 12	259031 12
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom Type 4	259015 4
Kniehefboom-schroef Type 4	259018 4