

Garant**Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- /<CRLF>plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250606 20/11
GTIN	4045197650368
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2025K11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 48,5 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 8

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 8
ISO-code houder	DDJNR/L 2025K11
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Koplengte L ₁	48,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
Klemstuk	259038 6
Schroef voor onderlegplaat	259025 5

Funcatiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat	259211
Spanklemstuk	259350
Onderlegplaat Type 8	259031 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat	259174
Schroef voor onderlegplaat Type 5	259025 5
Spanklemstuk Type 6	259038 6