

Garant
Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 28
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M15
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Klemstukunit Type 2	259035 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500