

**Garant**
**Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- /<CRLF>plaatafmeting: 25/11mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2525M11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 48,5 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 8

## Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M11
Onderlegplaat	259031 8
Koplengte L <sub>1</sub>	48,5 mm
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	11 mm

Klemstuk	259038 6
Schroef voor onderlegplaat	259025 5
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat Type 8	259031 8
Spanklemstuk Type 6	259038 6
Schroef voor onderlegplaat	259174
Schroef voor onderlegplaat Type 5	259025 5
Onderlegplaat	259211
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanklemstuk	259350