

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	32 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 3232 P15
Koplengte L ₁	40 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Onderlegplaat	259031 28
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Functiebreedte L ₄	40 mm
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Klemstukunit Type 2	259035 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500