



## KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 24,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236630 24,5
GTIN	4047109100251
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.
- Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
- Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).
- Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
- 3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
- Voor niet-roterend en roterend gebruik.
- Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

### Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
-------------------------	----------------------

Nuttige lengte $L_1$	75 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304 18-...
Bereikbare maximale Ø door uitsturen	25,5 mm
Schachtlengte $L_s$	56 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale Ø D	24,5
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	99 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0