



## KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236630 32
GTIN	4047109100527
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**
- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.**

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304 24-...
Aantal snijkanten Z	1

Nuttige lengte $L_1$	96 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Bereikbare maximale $\varnothing$ door uitsturen	34 mm
Schacht- $\varnothing$ $D_s$	32 mm
Schachtlengte $L_s$	60 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale $\varnothing$ D	32
Maximale verstelgrens $V_{max}$	1 mm
Afkoppellengte $L_A$	125 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2	239652 8IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3