

Garant**Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- /<CRLF>plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2025K15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 46 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 29

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Koplengte L ₁	46 mm
Klemstuk	259038 7
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2025K15

Onderlegplaat	259031 29
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk	259351
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat	259271
Onderlegplaat Type 29	259031 29
Spanklemstuk	259350
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk Type 6	259038 6
Spanklemstuk Type 7	259038 7