

Garant
eco-klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Callout:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PDJNR/L 2020H15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 41 mm

Totale lengte L: 100 mm

Onderlegplaat: 259031 13

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 5
ISO-code houder	PDJNR/L 2020H15

Funcatiebreedte L_4	25 mm
Onderlegplaat	259031 13
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Veer	259046 1
Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboom	259015 5
Koplengte L_1	41 mm
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	100 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom-schroef Type 5	259018 5
Onderlegplaat Type 13	259031 13
Kniehefboom Type 5	259015 5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Veer Type 1	259046 1