

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250609 20/15  |
| GTIN          | 4045197650467 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Onderlegplaat                 | 259031 28           |
| Schachtgrootte                | 20 mm               |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 25 mm               |
| Schroef voor onderlegplaat    | 259025 10           |
| Plaatafmeting                 | 15 mm               |
| geschikte wisselplaat         | DN.. 1506..         |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 35 mm               |
| ISO-code houder               | DDJNR/L 2020K15     |
| Klemstuk, schroef, veer       | 259035 2            |
| Totale lengte L               | 125 mm              |
| Norm                          | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                    | links               |
| Inwendige koeling             | nee                 |
| Instelhoek κ                  | 93 graden           |
| Toepassing                    | Vlakdraaien         |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Klemstukunit Type 2   | 259035 2    |
| Schroef voor onderlegplaat Type 10  | 259025 10   |
| Onderlegplaat Type 28   | 259031 28   |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20  | 674248 TX20 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |