



KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 18,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236630 18,5
GTIN	4047109100169
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

- Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.
- Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
- Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter $\pm 0,1$ mm).
- Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
- 3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
- Voor niet-roterend en roterend gebruik.
- Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	57 mm
-------------------------------	-------

Bereikbare maximale \varnothing door uitsturen	19,5 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht- \varnothing D _s	25 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204 10-...
Schachtlengte L _s	56 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale \varnothing D	18,5
Maximale verstelgrens V _{max}	0,5 mm
Afkoppellengte L _A	81 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1