

Garant
eco-klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Callout:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PDJNR/L 2525X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 41 mm

Totale lengte L: 112,5 mm

Onderlegplaat: 259031 13

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	41 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm

Onderlegplaat	259031 13
Veer	259046 1
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboomschroef	259018 5
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 5
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
ISO-code houder	PDJNR/L 2525X15
Totale lengte L	112,5 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom-schroef Type 5	259018 5
Onderlegplaat Type 13	259031 13
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Veer Type 1	259046 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 5	259015 5