

**KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W80: 10-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236608 10-010
GTIN	4047109204348
Artikelklasse	24R

Omschrijving

KOMET® Wisselplaat 10-010 ISO-code wisselplaat: SOGX 040204-01
Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,07 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	10-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,07 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOGX 040204-01
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK7710
Type	Alu
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	220 m/min	N
nat maximaal	geschikt		