

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 28
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	15 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M15
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Koplengte L ₁	36 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Onderlegplaat Type 28	259031 28
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemstukunit Type 2	259035 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500