

Garant**Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250607 20/11
GTIN	4045197650405
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2025K11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 48,5 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 8

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
Klemstuk	259038 6
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2025K11
Koplengte L ₁	48,5 mm

Schroef voor onderlegplaat	259025 5
Onderlegplaat	259031 8
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat	259211
Schroef voor onderlegplaat	259174
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 5	259025 5
Spanklemstuk Type 6	259038 6
Onderlegplaat Type 8	259031 8
Spanklemstuk	259350