

Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PDJNR/L 1620X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 33 mm

Totale lengte L: 80 mm

Onderlegplaat: 259031 12

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 12
Kniehefboomschroef	259018 4
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Veer	259046 2

Kniehefboom	259015 4
ISO-code houder	PDJNR/L 1620X11
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	33 mm
Totale lengte L	80 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom-schroef Type 4	259018 4
Kniehefboom Type 4	259015 4
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Onderlegplaat Type 12	259031 12
Veer Type 2	259046 2