



KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 19,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236630 19,5
GTIN	4047109100183
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

- Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.
- Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
- Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).
- Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
- 3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
- Voor niet-roterend en roterend gebruik.
- Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WOEX 030204 10-...
----------------------	--------------------

Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Bereikbare maximale Ø door uitsturen	20 mm
Nuttige lengte L ₁	60 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Schachtlengte L _s	56 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale Ø D	19,5
Maximale verstelgrens V _{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L _A	84 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1