

**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236630 35
GTIN	4047109100558
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**
- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.**

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	105 mm
Aantal snijkanten Z	1

ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304 24-...
Bereikbare maximale $\varnothing$ door uitsturen	36 mm
Schacht- $\varnothing$ $D_s$	32 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Schachtlengte $L_s$	60 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale $\varnothing$ D	35
voor inch- $\varnothing$	1 3/8 inch
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	134 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2	239652 8IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3