

Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250605 20/11 |
| GTIN | 4045197650320 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PDJNR/L 2020X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 33 mm

Totale lengte L: 92 mm

Onderlegplaat: 259031 12

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------|
| Koplengte L_1 | 33 mm |
| Kniehefboomschroef | 259018 4 |
| Onderlegplaat | 259031 12 |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Veer | 259046 2 |
| Kniehefboom | 259015 4 |
| ISO-code houder | PDJNR/L 2020X11 |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Totale lengte L | 92 mm |
| Inzetsoort | links |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Onderlegplaat Type 12 | 259031 12 |
| PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Kniehefboom Type 4 | 259015 4 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500 |
| Kniehefboom-schroef Type 4 | 259018 4 |
| Veer Type 2 | 259046 2 |