


**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3xD, Ø DC m7: 17,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236635 17,5
GTIN	4047109099517
Artikelklasse	24P

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter  $\pm 0,1$  mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 – 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2xD, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

**Technische beschrijving**

Bereikbare maximale Ø door uitsturen	18,5 mm
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Nuttige lengte $L_1$	54 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204 10-...
Serie	KUB Trigon®
Nominale $\varnothing D$	17.5
voor inch- $\varnothing$	11/16 inch
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	89 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1