



KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 29mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236630 29
GTIN	4047109100473
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**
- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.**

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	32 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)

Bereikbare maximale \varnothing door uitsturen	32 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304 24-...
Nuttige lengte L_1	87 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L_s	60 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale \varnothing D	29
Maximale verstelgrens V_{max}	1,5 mm
Afkoppellengte L_A	111 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2	239652 8IP2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3