

LOCTITE**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 511**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083321 511
GTIN	5010266002996
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Geschikt voor metalen schroefdraad tot M80 / R3.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Voor draadafmeting M tot	M80
Voor draadafmeting inch	3 inch

Fabrikantnummer	LOCTITE 511
Minimaal losbreekmoment	6 Nm
Volledig uitgehard na	72 h
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Inhoud	50 ml
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
Dynamische viscositeit	9000 - 22000 mPas
Handvastheid na	10 min
Chemische basis	Dimethacrylaatester
geschikt voor materiaal	metaal
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
maximale spleetmaat	0,15 mm
Vorm	pasteus
Kleur	wit
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Sterkteklasse	geringe sterkte
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen