



## KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 40mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236630 40
GTIN	4047109100626
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**
- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.**

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	120 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 34-...
Wisselplaatschroevenset	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Bereikbare maximale Ø door uitsturen	43 mm
Schachtlengthe L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale Ø D	40
Maximale verstelgrens V <sub>max</sub>	1,5 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	159 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239652 10IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP1	239652 10IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP