

 KOMET**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7:  
17,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236630 17,5
GTIN	4047109100145
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**
- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.**

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
--------------------------	-------

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204 10-...
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	54 mm
Bereikbare maximale Ø door uitsturen	18,5 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Schachtlengte L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale Ø D	17.5
voor inch-Ø	11/16 inch
Maximale verstelgrens V <sub>max</sub>	0,5 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	78 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
	211750 0,6

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 0,6 Nm

---