

**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3xD, Ø DC m7: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236635 20
GTIN	4047109099555
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter $\pm 0,1$ mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 – 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2xD, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	60 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304 18-...

Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Bereikbare maximale \varnothing door uitsturen	21 mm
ABS® schacht- \varnothing D _s	50 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale \varnothing D	20
Maximale verstelgrens V _{max}	0,5 mm
Afkoppellengte L _A	95 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP