

**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 44mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236630 44
GTIN	4047109100664
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**
- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: afhankelijk van Ø tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting (nr. 239010 – 239030) mogelijk.**

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2×D, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 34-...

Nuttige lengte L_1	132 mm
Bereikbare maximale \varnothing door uitsturen	45 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Schacht- $\varnothing D_s$	32 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale $\varnothing D$	44
Maximale verstelgrens V_{max}	0,5 mm
Afkoppellengte L_A	171 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239652 10IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP1	239652 10IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP