


**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260029 16/09
GTIN	4960664541201
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø  $D_s$ : 16 mm

ISO-code houder: A16Q SCLCR/L09

Instelhoek  $\kappa$ : 95 graden

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 18 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 9 mm

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroef	269022 3
ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	18 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm

Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Spanschroef Type 3	269022 3
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269406