

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 2
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Middenverplaatsing L ₃	22 mm
Onderlegplaat	259031 28
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboom	259015 8
Verenset	259044 2
Minimale voorboor-Ø D _{min}	40 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
ISO-code houder	A32S PDUNR/L15
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L ₂	31 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 8	259015 8
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500