

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PDJNR/L 1616H11
Functiebreedte L ₄	20 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Verenset	259044 4
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaat	259031 7
Koplengte L ₁	25 mm
Kniehefboom	259015 7
Set verende stiften	259047 3
Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 7	259015 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500