



Kabelhaspel stalen kern, Type: 40N-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608). Robuuste kabelhaspel met plaatstalen trommelhuis, voor- en achterzijde beschermd d.m.v. isolatie.

Technische beschrijving

Lengte	22 mm
Materiaal kabel	Neopreen-rubber
Trommelmateriaal	Plaatstaal
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbouw	3G1,5
Hoogte	39 mm
Kabelkleur	zwart

IP-klasse	IP 44
Aantal contactdozen type F	4
Kabellengte	40 m
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Breedte	30,5 mm
Aantal contactdozen	4
Nominale stroom	16 A
Aantal contactdozen 230 V	4
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Netspanning	230 V
Producttype	Kabelhaspel