



Professionele plastic drum "Cube", Type: 33N-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	081113 33N-4
GTIN	4007123687503
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608). Kunststof kabelhaspel met omrolbeveiliging en praktische inklapbare handgreep.

Opmerking:

Een geschikte houder voor montage op GARANT gereedschapswagens en werkbankwagens vindt u op 914935 1.

Technische beschrijving

Diagnosesysteem aanwezig	ja
Kabelopbouw	3G1,5
Kabelkleur	zwart
Aantal contactdozen 230 V	4
IP-klasse	IP 44
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W

Energievoorziening	Netvoeding
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Aantal contactdozen	4
Kabellengte	33 m
Kabelklasse	H07RN-F
Aantal contactdozen type F	5
Materiaal kabel	Neopreen-rubber
Trommelmateriaal	Kunststof-rubber
Netspanning	230 V
Nominale stroom	16 A
Producttype	Kabelhaspel